



VR10127011



**Boîte de sol 20 mod. revêt. sol 12mm gr**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

**Dimensions**

Profondeur de montage	84 mm
Diamètre d'installation	275 mm
Diamètre extérieur	294 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation en faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

**Notice**

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

**Matière**

Matière	Polyamide (PA)
Couleur	Gris fer
Code RAL	7011

**Conditions d'utilisation**

Charge maximale	3 - 5 kN
-----------------	----------

**Couvercle, porte**

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

**Fonctions**

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

**Textes**

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	10
<b>Équipement</b>	
Nombre d'appareils pouvant être installés	10
Nombre de boîte d'appareillage	3
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection (IP)	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
Taille de l'installation (installations sous le sol)	R10