



VS104TR

**Coffret saillie 4 M porte transp.**

**Caractéristiques techniques**

Mode de fixation	en saillie
Avec guide-câble	Oui
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Tension nominale	400 V
Courant assigné nominal	63 A
Profondeur produit installé	98.5 mm
Profondeur interne	98.5 mm
Hauteur produit installé	183.5 mm
Largeur produit installé	137.5 mm
Largeur dans les unités de division	4
Type de fermeture de la porte	Loquet
Indice de protection avec porte IP	40
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Nombre de rails	1
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	1997
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Température de service	-25...40 °C