



VS108PR

## Coffret saillie 8 M porte opaque

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### Équipement

Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

#### Capacité

Nombre de modules	8
-------------------	---

#### Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

#### Éléments fournis

Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe	0
---	---

#### Dimensions

Hauteur	184 mm
Largeur	210 mm
Profondeur	99 mm
Largeur en unités de division	8

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

<b>Matière</b>	
Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C