



VU24ND



Coffret à encastrer, Volta, UPV, 2x12M, IP30, Version France

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Montage | Cloison creuse |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

Équipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 2 |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de travée de large | 1 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Plaque de montage incluse | Oui |

Capacité

| | |
|--|----|
| Nombre de modules | 24 |
| Nombre de 1/2 modules par rail bornier | 48 |

Fonctions

| | |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

Dimensions

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Hauteur | 505,50 mm |
| Largeur | 348 mm |
| Profondeur | 98 mm |
| Hauteur d'encastrement | 490 mm |
| Largeur de montage | 314,50 mm |
| Profondeur de montage | 89 mm |
| Largeur en unités de division | 12 |
| Longueur | 505,50 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Matière

| | |
|---------|-----------|
| Matière | Plastique |
|---------|-----------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 9010 |
|----------|------|

| | |
|---------|-----------|
| Couleur | Blanc pur |
|---------|-----------|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui |
|---------------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|----------------------|-----------|
| Classe de protection | Classe II |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP30 |
|---------------------------|------|

| | |
|----------------------|----------------------|
| Type de verrouillage | Loquet, Sans serrure |
|----------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| GWT tenue au fil incandescent | 850 °C |
|-------------------------------|--------|