



**Coffret à encastrer, Volta, UPV, 3x12M, IP30, Version France**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 400 - 400 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Cloison creuse

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Équipement**

Nombre de rails 3

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Oui

**Capacité**

Nombre de modules 36

Nombre de 1/2 modules par rail bornier 72

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 630,50 mm

Largeur 348 mm

Profondeur 98 mm

Hauteur d'encastrement 615 mm

Largeur de montage 314,50 mm

Profondeur de montage 89 mm

Largeur en unités de division 12

**Couvercle, porte**

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Connectivité**

VU36ND



---

Type de montage

Fixation par vis

**Matière**

---

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

**Sécurité**

---

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C