



WE001



Interrupteur va-et-vient Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 37 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Textes

Type de commutation Interrupteur

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)