



WE00150



**Lot de 50 interrupteurs va-et-vient Essensya Pure**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
-------------	----------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Pure
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitements	Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK07

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Textes**

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Interrupteur