


WE001A



Interrupteur va-et-vient Essensya anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 37 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP21

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Interrupteur