



WE002G



Interrupteur va-et-vient Essensya à voyant 10A à griffes

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe, borne à vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Sécurité

Indice de protection IP IP41

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Textes

Éclairage Éclairable par LED d'état