



WE002T

## Interrupteur va-et-vient à voyant Essensya Titane

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

#### Matières

Couleur Titane

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Dimensions

Profondeur de montage 37 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP21

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

#### Textes

Type de commutation Interrupteur

Éclairage Avec mode de fonctionnement éclairage et signalisation