



WE022



## InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir pure

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

#### Matière

Couleur	Pure
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué

#### Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP21

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Textes

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis
Produit compatible avec	essensya
Related Systems	Hager essensya