



WE022



InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 1 |
|-------------------|---|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type de bouton poussoir | Poussoir simple |
|-------------------------|-----------------|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Pure |
|---------|------|

| | |
|----------|----------|
| Finition | Brillant |
|----------|----------|

| | |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Traitement de surface | Laqué |
|-----------------------|-------|

Connectivité

| | |
|----------------------|--------------|
| Type de raccordement | QuickConnect |
|----------------------|--------------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP21 |
|---------------------------|------|

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
|-------------|------------------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec borne Sanvis |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Produit compatible avec | essensya |
|-------------------------|----------|

| | |
|--------------------|----------------|
| Gammes compatibles | Hager essensya |
|--------------------|----------------|