


WE022A



## InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir anthracite

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

#### Matière

Couleur Anthracite

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

#### Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP) IP21

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Textes

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borne Sanvis

Produit compatible avec essensya

Gammes compatibles Hager essensya