



WE022G



**InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir à griffes pure**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

**Matière**

Couleur Pure

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

**Connectivité**

Type de connection/prise QuickConnect

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borne Sanvis

Produit compatible avec essensya

Gammes compatibles Hager essensya