



WE023



## InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir à voyant pure

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Relais différentiel	En accessoire
---------------------	---------------

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

#### Matière

Couleur	Pure
---------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

#### Connectivité

Type de connexion/prise	QuickConnect
-------------------------	--------------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Type de raccordement	Avec borne Sanvis
----------------------	-------------------

Produit compatible avec	essensya
-------------------------	----------

Gammes compatibles	Hager essensya
--------------------	----------------