



WE023A

**InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir à voyant anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

**Matière**

Couleur	Anthracite
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

**Dimensions**

Hauteur	75 mm
Largeur	70 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
-------------	----------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

**Connectivité**

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Impression	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis
Gammes compatibles	Hager essensya