



WE023G



## Poussoir inverseur Essensya 10+1F à voyant 10A à griffes

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Relais différentiel En accessoire

Type de bouton poussoir Poussoir simple

#### Matière

Couleur Pure

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

#### Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

#### Dimensions

Profondeur 35 mm

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP41

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Textes

Inscription Sans inscription