



WE025G



Poussoir Essensya porte-étiquette 10+1F 10A à griffes

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Relais différentiel En accessoire

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Matière

Couleur Pure

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 35 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP41

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Inscription Sans inscription