



WE025G



Poussoir Essensya porte-étiquette 10+1F 10A à griffes

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Relais différentiel	En accessoire
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Matière

Couleur	Pure
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de connection/prise	QuickConnect
--------------------------	--------------

Dimensions

Profondeur	35 mm
------------	-------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP41

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------