

Sans inscription





Poussoir Essensya porte-étiquette 10+1F 10A à griffes

Caractéristiques techniques

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Installation, montage	
Montage	Encastré
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1
Relais différentiel	En accessoire
Type de bouton poussoir	Poussoir simple
Matière	
Couleur	Pure
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Connectivité	
Type de raccordement	QuickConnect
Dimensions	
Profondeur	35 mm
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP41
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
Textes	

Inscription