



WE025T

InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir porte-étiquette titane

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Titane
---------	--------

Finition	Satiné
----------	--------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

Connectivité

Type de connexion/prise	QuickConnect
-------------------------	--------------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Inscription	Avec inscription
-------------	------------------

Type de raccordement	Avec borne Sanvis
----------------------	-------------------

Produit compatible avec	essensya
-------------------------	----------

Gammes compatibles	Hager essensya
--------------------	----------------