



WE040



## Double interrupteur va-et-vient Essensya Pure

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Pure
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

#### Dimensions

Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

#### Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Interrupteur