



WE040T



Double interrupteur va-et-vient Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Courant	électrique
---------	------------

Courant assigné nominal	10 /	Δ

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
i requerice	30 - 00 112

Matière

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt
Element de base avec plaque d'adaptateur	Mecanisme avec enjoliveur (ou doigi

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

ombre de touches		2
ombre de rouches		

Dimensions

Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Architecture

Tura diamena da comuna da	Tauraha daulaha
Type d'organe de commande	Touche double

Raccordement

Type de contact	2 voies
-----------------	---------

Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

