



WE040T

## Double interrupteur va-et-vient Essensya Titane

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Titane

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

#### Dimensions

Profondeur de montage 37 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP21

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

#### Architecture

Type d'organe de commande Touche double

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Interrupteur