



WE040T

Double interrupteur va-et-vient Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Interrupteur