



WE044



### Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir pure

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Architecture

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir double |
|---------------------------|-----------------|

##### Matière

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couleur              | Pure               |
| Finition             | Brillant           |
| Matériau             | Polycarbonate (PC) |
| Face arrière interne | Brillant           |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 75 mm |
| Largeur                              | 75 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

##### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|

##### Commandes et indicateurs

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Voyants                 | En accessoire   |
| Nombre de touches       | 2               |
| Type de bouton poussoir | Poussoir simple |

##### Connectivité

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Type de raccordement | QuickConnect |
|----------------------|--------------|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP21 |
| Résistance aux chocs IK   | IK07 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

##### Textes

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Impression           | Sans inscription  |
| Type de raccordement | Avec borne Sanvis |
| Gammes compatibles   | Hager essensya    |