



WE044



Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Relais différentiel En accessoire

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Matière

Finition fond profilé (installation) Brillant

Couleur Pure

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP21

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borne Sanvis

Produit compatible avec essensya

Gammes compatibles Hager essensya