



WE044G



Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir à griffes pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Matière

Couleur Pure

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Textes

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borne Sanvis

Produit compatible avec essensya

Gammes compatibles Hager essensya