



WE046



InterBP Duo+InterBP Duo à voyant essensya pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Relais différentiel	En accessoire
---------------------	---------------

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Matière

Finition fond profilé (installation)	Brillant
--------------------------------------	----------

Couleur	Pure
---------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
---------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Type de raccordement	Avec borne Sanvis
----------------------	-------------------

Produit compatible avec	essensya
-------------------------	----------

Gammes compatibles	Hager essensya
--------------------	----------------