



WE046



InterBP Duo+InterBP Duo à voyant essensya pure

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Relais différentiel	En accessoire
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Matière

Finition fond profilé (installation)	Brillant
Couleur	Pure
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité

Connectivité

Type de connexion/prise	QuickConnect
-------------------------	--------------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP21

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis
Produit compatible avec	essensya
Gammes compatibles	Hager essensya