



WE046T

## InterBP Duo+InterBP Duo à voyant essensya titane

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Relais différentiel	En accessoire
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

#### Matière

Couleur	Titane
Finition	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué

#### Connectivité

Type de connection/prise	QuickConnect
--------------------------	--------------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP21

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Textes

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis
Produit compatible avec	essensya
Gammes compatibles	Hager essensya