



WE049A



#### InterBP Duo VMC essensya va-et-vient ou poussoir VMC anthracite

##### Caractéristiques techniques

###### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

###### Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

###### Matière

Couleur	Anthracite
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

###### Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

###### Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

###### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

###### Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

###### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

###### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

###### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

###### Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2 voies
Gammes compatibles	Hager essensya