



WE049A

InterBP Duo VMC essensya va-et-vient ou poussoir VMC anthracite

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matière

Couleur	Anthracite
Finition	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué

Connectivité

Type de connection/prise	QuickConnect
--------------------------	--------------

Dimensions

Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de commutation	2 voies
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Produit compatible avec	essensya
Gammes compatibles	Hager essensya