



WE060

Variateur rotatif Essensya lampes eco

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9010

Matière Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 35 mm

Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 275 W

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 2