



WE060T

### Variateur rotatif Essensya pour lampes économiques Titane

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Titane

Code RAL 9006

Matière Polycarbonate (PC)

##### Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 35 mm

##### Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 275 W

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide Mini 2x 1 mm<sup>2</sup> - maxi 2x 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre de modules 2