



WE061

## Variateur poussoir Essensya lampes eco

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Pure

Code RAL 9010

Matière Polycarbonate (PC)

#### Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 35 mm

#### Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 275 W

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide Mini 2x 1 mm<sup>2</sup> - maxi 2x 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 2