



WE062

## Variateur Rotatif Essensya Pure

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Matière Plastique, Thermoplastique

#### Dimensions

Hauteur 70,50 mm

Largeur 70,50 mm

Profondeur 46,70 mm

#### Architecture

Type d'organe de commande Variateur

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis