



WE062A

Variateur Rotatif Essensya anthracite

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Matière Plastique, Thermoplastique

Dimensions

Hauteur 70,50 mm

Largeur 70,50 mm

Profondeur 46,70 mm

Architecture

Type d'organe de commande Variateur

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis