



WE062T

Variateur Rotatif Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Titane

Code RAL 9006

Matière Plastique, Thermoplastique

Dimensions

Hauteur 70,50 mm

Largeur 70,50 mm

Profondeur 46,70 mm

Architecture

Type d'organe de commande Variateur

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis