

Avec bornes à vis



WE063T



## **Variateur Poussoir Essensya Titane**

## Caractéristiques techniques

Type de raccordement

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Titane
Code RAL	9006
Matière	Plastique, Thermoplastique
Dimensions	
Hauteur	70,50 mm
Largeur	70,50 mm
Profondeur	46,70 mm
Architecture	
Type d'organe de commande	Poussoir simple
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
Capacité	
Nombre de modules	2
Textes	