



WE064

### Variateur rotatif Essensya 320VA pour transformateur électronique

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Pure

Code RAL 9010

Matière Polycarbonate (PC)

##### Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 48 mm

##### Architecture

Type d'organe de commande Variateur

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide Mini 2x 1 mm<sup>2</sup> - maxi 2x 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre de modules 2