



WE070T

## Variateur Connecte Essensya Titane

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Titane

Code RAL 9006

Matière Plastique

#### Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 37 mm

#### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Textes

Type de raccordement Avec borne à vis