



WE100G



Prise 2P+T 16A 250V SansVis à griffes Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 230 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - +35 °C

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Avec fixation à griffes Oui

Type de montage Fixation par griffe, borne à vis

Raccordement

Type de connection/prise QuickConnect

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur de montage 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 37 mm

Nombre d'unités 1

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
Protection	Avec protection renforcée contre les contacts accidentels selon CEI 60884-1

Couvercle, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
Produit compatible avec	essensya