



WE102

## Prise 2P 16A 250V SansVis Essensya Pure

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP21D
-------------------------	-------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

#### Matière

Couleur	Pure
---------	------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

#### Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

#### Connectivité

Type de connection/prise	Borne à vis
--------------------------	-------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

#### Capacité

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection
Produit compatible avec	essensya