



WE106

Prise affleurante 2P+T 16A 250V Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - +35 °C
------------------------	--------------

Raccordement

Type de connection/prise	QuickConnect
--------------------------	--------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
----------------------------------	-----

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	37 mm
------------	-------

Matière

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Code RAL	9016
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
---------	----------------------

Connectivité

Type de connection/prise	QuickConnect
--------------------------	--------------

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans
Capacité	
Nombre de modules	2
Couvercle, porte	
Type de couvercle	Aucun couvercle
Produit compatible avec	essensya