



WE10650

Essensya Lot de 50 Prises 2P+T 16A 250V SanVis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - +35 °C

Raccordement

Type de connection/prise QuickConnect

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur de montage 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 37 mm

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans
Capacité	
Nombre de modules	2
Couvercle, porte	
Type de couvercle	Aucun couvercle
Produit compatible avec	essensya