



WE106G

Prise affleurante 2P+T 16A 250V à griffes Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - +35 °C

Raccordement

Type de connection/prise QuickConnect

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur de montage 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 37 mm

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Oui

Type de montage Fixation par griffe, borne à vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

| | |
|---|-----------------|
| Prise inclinée ou inclinable | Non |
| Avec couvercle à charnière | Non |
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Non |
| Avec fermeture | Non |
| Accessoires | |
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non |
| Pré-équipé avec | Sans |
| Capacité | |
| Nombre de modules | 2 |
| Couvercle, porte | |
| Type de couvercle | Aucun couvercle |
| Produit compatible avec | essensya |