



WE113

## Chargeur Double USB 3A type A+C Essensya Pure

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Type de port USB	AC
------------------	----

#### Tension

Tension de sortie	5 - 5 V
-------------------	---------

#### Dimensions

Hauteur	70 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	39 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm
--------------------------------------	-------

#### Raccordement

Type de connection/prise	Borne à vis
--------------------------	-------------

#### Équipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

#### Matériau

Couleur	Pure
---------	------

Code RAL	9016
----------	------

#### Courant électrique

Courant de sortie	300 mA
-------------------	--------