



WE300A

## Double V&V volet roulant Essensya anthracite

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Laqué

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP21

#### Architecture

Type d'organe de commande Touche double