



WJA000B

**InterBP ateha associable**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Pousoir simple

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Installation, montage**

Montage Encastré, En saillie

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur Element de commande

**Connectivité**

Type de montage Fixation par encliquetage

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Profondeur de montage 76 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP41

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK04

**Textes**

Type de commutation Interrupteur

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)